



## Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri de bază și bacuri superioare dure, DIN 702-4, Tip: 315



### Date comandă

Numărul de comandă	313117 315
GTIN	2050001928788
Clasa articolului	33U

### Descriere

#### Execuție:

- **Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.**
- **Durabilitate mare la precizie maximă.**
- **Sistem modular de bușe de protecție.**
- **Cel mai scurt timp de instalare.**
- **Corpul universalului călit până la Ø 315 mm.**
- **Gaură străpunsă mare (mărime E!).**
- **Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.**
- **Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.**
- **Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.**
- **Strângere de înaltă precizie a celor mai mici Ø interioare.**

#### Igeltext:

Corp călit, extrem de rigid și rectificat.

Bacuri de bază cu dantură înclinată.

Design special cu muchie ascuțită.

Buton pentru schimbarea bacului.

Asigurarea bacului (triplă – excepție Ref. 400).

Știft de blocare pentru poziționarea prealabilă a bacului de bază.

Acționarea cu racord hexagonal.

**Aplicație:**

Pentru mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea frontală cu șuruburi. Flanșele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe mașină și apoi pe universal.

**Standard:**

**DIN 702-4.**

**Material:**

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

**Livrare:**

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri de bază și bacuri superioare dure.

**Accesorii opționale:**

**Bacuri de schimb și de completare**, a se vedea Cod 313200 – 313350.

## Descriere tehnică

Turație maximă	3400 min <sup>-1</sup>
Cursă de strângere per bac S	9,9 mm
Greutate	54,2 kg
Înălțimea universalului D	117 mm
Tip	315
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	95 - 326 mm
Ø de centrare B	300 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	14 - 333 mm
Ø exterior A	323 mm
Cheie locaș hexagonal K	16 mm
Gaură E	92 mm
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

## Accesorii

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 315	313250 315
Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 315	313205 315
Set de 3 bacuri de bază,dantură dreaptă Pentru universal tip 315	313207 315
Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 315	313200 315
Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 315	313210 315