




Set de 3 bacuri călite în trepte, Pentru universal tip: 250



Date comandă

Numărul de comandă	313770 250
GTIN	2050001929846
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

Călite.

Aplicație:

Pentru prinderea exterioară și interioară.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

Bacurile detașabile și bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mișcare rotativă și plană.

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime H	54 mm
Distanță orificii a	25,5 mm
Lățime B	40 mm
Distanță între găuri L	30 mm

Lățimea canalului D	16 mm
Lungime L	101,5 mm
Pentru universal tip	250 mm
Material	Oțel 16MnCr5
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung