

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	313415 250
GTIN	2050001929495
Clasa articolului	33T

Descriere**Execuție:**

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Descriere tehnică

Pentru filet DIN 912	M16
Lungime L	120 mm
Lățime B	50 mm
Lățimea canalului D	21 mm
Distanță orificii a	30 mm
Înălțime H	80 mm

Recomandat și pentru universal tip	315 mm
Pentru universal tip	250 mm
Distanță între găuri L	28 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung