

FRANKEN**Tablă Flipchart, Tip: 10****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 974540 10 |
| GTIN | 4016946211444 |
| Clasa articolului | 930 |

Descriere**Execuție:**

Tablă reglabilă pe înălțime **cu aderență magnetică și pe care se poate scrie**. Suport cu schimbare rapidă pentru toate blocurile de flipchart uzuale. Cu tavă practică de depozitare. Montare ușoară fără scule. Flipchart **fix**. Stativ robust cu trepied, rabatabil și ușor de transportat.

Culoare:

Gri deschis

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Reglabil pe înălțime | da |
| Lățimea suprafeței de rezemare | 675 mm |
| Interval de reglare pe înălțime | 1100 - 1880 mm |
| Condiții de montaj | Stativ cu trei picioare din plastic |
| Tip | 10 |
| Lățimea tablei | 670 mm |
| Adâncimea suprafeței de rezemare | 580 mm |

| | |
|--------------------|-----------|
| Înălțimea tablei | 950 mm |
| Greutate | 7,2 kg |
| Înălțime | 1880 mm |
| Cu set de știfturi | nu |
| Tip produs | Flipchart |