

**FRANKEN****Tablă Flipchart, Tip: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	974540 20
GTIN	4016946211451
Clasa articolului	930

**Descriere****Execuție:**

Tablă reglabilă pe înălțime **cu aderență magnetică și pe care se poate scrie**. Suport cu schimbare rapidă pentru toate blocurile de flipchart uzuale. Cu tavă practică de depozitare. Montare ușoară fără scule. Flipchart **mobil**. Picior rotund din plastic întărit cu fibră de sticlă, cu 5 role blocabile și 2 brațe laterale.

**Culoare:**

Gri deschis

**Descriere tehnică**

Număr de role	5
Condiții de montaj	Picior rotund din plastic cu 5 role
Înălțimea tablei	950 mm
Lățimea tablei	670 mm
Materialul piciorului	Plastic armat cu fibre de sticlă
Greutate	10 kg

Lățimea suprafeței de rezemare	625 mm
Reglabil pe înălțime	da
Tip	20
Înălțime	1950 mm
Adâncimea suprafeței de rezemare	575 mm
Cu set de știfturi	nu
Interval de reglare pe înălțime	1800 - 1950 mm
Tip produs	Flipchart