

Dulap pentru dosare, Lățime: 800 mm



Date comandă

Numărul de comandă

974220 800

GTIN

2050002049659

Clasa articolului

91Q

Descriere

Execuție:

Dulap cu uși culisante, din lemn cu 4 rafturi de depozitare din metal, cu grosime de 25 mm, reglabile la distanță de 32 mm, ceea ce permite 5 înălțimi diferite ale dosarelor. Dulap cu pereți posteriori transparenți și robuști. Livrare inclusiv cu mâner curbat. Soclu din oțel, cu înălțimea de 30 mm, inclusiv șuruburi de egalizare a înălțimii. Butuc cilindric cu 2 chei.

Culoare:

din lemn cu strat melaminat gri metalic. **Soclu** gri metalic **acoperit cu vopsea pulbere.**

Egalizarea înălțimii la intervale: 32 mm

Înălțime: 1931 mm

Lățime: 800 mm

Adâncime: 450 mm

Înălțimea utilă: 1851 mm

Număr de rafturi de depozitare: 4

Greutate: 113 kg

Descriere tehnică

Lățime

800 mm

Înălțime

1931 mm

Adâncime	450 mm
Înălțimea utilă	1851 mm
Greutate	113 kg
Număr de rafturi de depozitare	4
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Tip produs	Dulap pentru birou