

Sideboard cu uși culisante, Lățime: 1200 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	974210 1200
GTIN	2050002049635
Clasa articolului	91Q

Descriere**Execuție:**

Dulap cu uși culisante, din lemn cu perete median și două rafturi de depozitare (unul pe stânga și altul pe dreapta peretelui median), cu grosime de 25 mm, reglabile la distanță de 32 mm. Dulap cu pereți posteriori transparenți și robuști. Livrare inclusiv cu mâner curbat. Soclu din oțel, cu înălțimea de 30 mm, inclusiv șuruburi de egalizare a înălțimii. Butuc cilindric cu două chei.

Culoare:

Din lemn cu strat de melamină gri metalic. **Bază gri metalic acoperită cu vopsea pulbere.**

Egalizarea înălțimii la intervale: 32 mm

Înălțime: 779 mm

Lățime: 1200 mm

Adâncime: 450 mm

Înălțimea utilă: 705 mm

Număr de rafturi de depozitare: 2

Descriere tehnică

Lățime	1200 mm
Compatibil pentru sisteme de închidere	nu
Suprafața corpului	Lemn
Număr de rafturi de depozitare	2
Culoare mâner	Gri metalic

Înălțimea utilă	705 mm
cu soclu	da
Forma mânerului	Mâner curbat
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu
Materialul soclului	Tablă de oțel
Adâncime	450 mm
Înălțimea soclului	30 mm
Înălțime	779 mm
Culoarea laturii frontale	Gri metalic
Culoarea soclului	Gri metalic
Culoarea corpului	gri metalizat
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Tip produs	Dulap pentru birou