



Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250



Date comandă

Numărul de comandă	313455 250
GTIN	2050001929600
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

Teșit pentru \emptyset de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Distanță între găuri L	28 mm
Lungime L	120 mm
Lățimea canalului D	21 mm
Lățime B	50 mm
Pentru universal tip	250 mm
Distanță orificii a	20 mm

Înălțime H	50 mm
Pentru filet DIN 912	M16
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung