

**Dulap de prelungire cu ușă glisantă, Lățime: 1200 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	974215 1200
GTIN	2050002049642
Clasa articolului	91Q

**Descriere****Execuție:**

Dulap cu uși culisante, din lemn cu perete median și 4 rafturi de depozitare din lemn (câte 2 pe stânga și 2 pe dreapta) cu grosime de 25 mm, reglabile la distanță de 32 mm. Dulap cu pereți posteriori transparenti și robuști. Livrare inclusiv cu mâner curbat. Butuc cilindric cu 2 chei.

**Adaptat pentru :**

Sideboard Cod 974210 Ref. 1200.

**Culoare:**

Din lemn cu strat melaminat gri metalic.

Egalizarea înălțimii la intervale: 32 mm

Înălțime: 1152 mm

Lățime: 1200 mm

Adâncime: 450 mm

Înălțimea utilă: 1102 mm

Număr de rafturi de depozitare: 4

Greutate: 98 kg

**Descriere tehnică**

Greutate	98 kg
----------	-------

Număr de rafturi de depozitare	4
Lățime	1200 mm
Adâncime	450 mm
Înălțimea utilă	1102 mm
Înălțime	1152 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Tip produs	Dulap pentru birou