

Garant**Suport de plăcuțe Medium pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 22/35mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274020 22/35 |
| GTIN | 4062406093860 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ø minim pentru canelarea 1 D_1 | 22 mm |
| Adâncime maximă de aşchiere t_{max} | 18 mm |
| Ø maxim pentru canelarea 1 D_2 | 35 mm |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cheie pentru sistem | da |
| Lățime de canelare w | 4 mm |

Tip produs

Suport de plăcuțe