

Set de scule de măsurare, Număr de scule: 8



Date comandă

Numărul de comandă	952083 8
GTIN	2050002005105
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952083: 1 buc.
HOLEX Șubler vernier Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
Ac de trasat din carbură HOLEX Cod 458800: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată din oțel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie, din plastic, Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu magnet Cod 467436 Ref. 400: 1 buc.

Descriere tehnică

Greutate	1,368 kg
Lățime	200 mm
Număr de scule	8
Adâncime	600 mm
Lățime în G	8
Adâncime în G	24

Execuție	cu instrument de măsurare
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x24
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952083	952001 952083
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilămătuită cu gradații pe partea posterioară Lungimea totală 300 mm	461805 300
ȘublerVernier 1/20 Domeniu de măsurare 150 mm	410200 150
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Nivelă cu bulă din aluminiucu magnet Lungime 400 mm	467436 400
Echer cu talpăPrecizie 2 Lungimea tijei 150X100 mm	452600 150X100
Ac de trasat drept din carbură Tip	458800
Raportor cu sector gradat decupat Ø sector gradatxlungimea tijei 120X150 mm	453000 120X150