

**Masă de birou gri deschis, Lățime: 1600 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	974041 1600
GTIN	2050002048256
Clasa articolului	91Q

**Descriere****Execuție:**

Masă de birou confortabilă cu **reglare fără trepte pe înălțime** (domeniu de reglare **680 – 820 mm**). Cadru stabil cu ramă transversală. Picior din țevă de oțel de 2 mm, 50/50 mm, pătrat. Îmbinat prin formă cu ramă de rigidizare. Libertate optimă a picioarelor datorită cadrului dispus ergonomic.

Blatul mesei din melamină, de 25 mm grosime cu **suprafață gri deschis**.

**Culoare:**

Suport gri metalic **acoperit cu vopsea pulbere**.

Grosimea plăcii: 25 mm

Domeniul de reglare pe înălțime: 680 - 820 mm

Lățime: 1600 mm

Adâncime: 800 mm

Blat de lucru grosime: 25 mm

**Descriere tehnică**

Forma plăcii	Dreptunghi
Material masă lucru	Blat aglomerat cu strat de acoperire din rășină sintetică
Suprafața blatului de lucru	Plastic gri deschis
Domeniul de reglare pe înălțime	680 - 820 mm
Lățime	1600 mm

Strat de acoperire a blatului de lucru	Melamină
Blat de lucru grosime	25 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	gri deschis
Adâncime	800 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	680-820 mm
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	25 mm
Tip produs	Masă de birou

## Accesorii

Trecere pentru cablu Număr de bucle 2LR	974100 2LR
Trecere pentru cablu Număr de bucle 1R	974100 1R
Trecere pentru cablu Număr de bucle 1M	974100 1M
Trecere pentru cablu Număr de bucle 1L	974100 1L
Canal de cablu rabatabil Recomandată pentru lățimea mesei 1600 mm	974120 1600
Tablă de ecranare pentru spațiul picioarelor Metal Recomandată pentru lățimea mesei 1600 mm	974111 1600
Tablă de ecranare pentru spațiul picioarelor Lemn Recomandată pentru lățimea mesei 1600 mm	974110 1600
Perete despărțitor acustic Tip 1600	974150 1600
Suport PC Tip 1	974130 1