

Masă de birou gri deschis, Lățime: 2000 mm



Date comandă

Numărul de comandă	974041 2000
GTIN	2050002048263
Clasa articolului	91Q

Descriere

Execuție:

Masă de birou confortabilă cu **reglare fără trepte pe înălțime** (domeniu de reglare **680 – 820 mm**). Cadru stabil cu ramă transversală. Picior din țevă de oțel de 2 mm, 50/50 mm, pătrat. Îmbinat prin formă cu ramă de rigidizare. Libertate optimă a picioarelor datorită cadrului dispus ergonomic.

Blatul mesei din melamină, de 25 mm grosime cu **suprafață gri deschis**.

Culoare:

Suport gri metalic **acoperit cu vopsea pulbere**.

Grosimea plăcii: 25 mm

Domeniul de reglare pe înălțime: 680 - 820 mm

Lățime: 2000 mm

Adâncime: 800 mm

Blat de lucru grosime: 25 mm

Descriere tehnică

Strat de acoperire a blatului de lucru	Melamină
Adâncime	800 mm
Material masă lucru	Blat aglomerat cu strat de acoperire din rășină sintetică
Suprafața blatului de lucru	Plastic gri deschis
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri deschis

Domeniul de reglare pe înălțime	680 - 820 mm
Lățime	2000 mm
Blat de lucru grosime	25 mm
Forma plăcii	Dreptunghi
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	680-820 mm
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	25 mm
Tip produs	Masă de birou

Accesorii

Trecere pentru cablu Număr de bucle 2LR	974100 2LR
Trecere pentru cablu Număr de bucle 1R	974100 1R
Trecere pentru cablu Număr de bucle 1M	974100 1M
Trecere pentru cablu Număr de bucle 1L	974100 1L
Canal de cablu rabatabil Recomandată pentru lățimea mesei 2000 mm	974120 2000
Tablă de ecranare pentru spațiul picioarelor Metal Recomandată pentru lățimea mesei 2000 mm	974111 2000
Tablă de ecranare pentru spațiul picioarelor Lemn Recomandată pentru lățimea mesei 2000 mm	974110 2000
Perete despărțitor acustic Tip 2000	974150 2000
Suport PC Tip 1	974130 1