


Garant**Set de chei combinate, Număr de scule: 19****Date comandă**

Numărul de comandă	952452 19
GTIN	4062406090708
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloură. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952452: 1 buc.

GARANT Cheie combinată Cod 613600 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	24
Adâncime	600 mm
Număr de scule	19
Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Execuție	cu cheie de șuruburi (chei inelare și chei fixe)
Greutate	2,062 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×24

Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613600 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613600 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613600 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613600 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613600 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613600 20
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613600 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613600 6
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613600 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613600 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613600 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613600 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613600 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 9 mm	613600 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613600 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613600 15
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952452	952001 952452
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613600 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613600 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613600 17