



## Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 165



### Date comandă

Numărul de comandă	313755 165
GTIN	2050001929778
Clasa articolului	33T

### Descriere

#### Execuție:

Teșit pentru  $\emptyset$  de prindere mici.

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

#### Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

#### Adaptat pentru :

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

#### Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

#### Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 82 mm

Lățime B: 32 mm

Înălțime H: 32 mm

Distanță orificii a: 15 mm

Distanță între găuri L: 20 mm

Lățimea canalului D: 12 mm

### Descriere tehnică

Înălțime H	32 mm
------------	-------

Lungime L	82 mm
Distanță între găuri L	20 mm
Pentru filet DIN 912	M10
Pentru universal tip	165 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Distanță orificii a	15 mm
Lățime B	32 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung