

Garant**Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 42/60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274044 42/60
GTIN	4062406094713
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048. $D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicație:

În combinație suport de prindere Cod 274002.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 1 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Cheie pentru sistem: da

Lățime de canelare w : 4 mm

Adâncime maximă de aşchiere t_{max} : 18 mm

Descriere tehnică

Ø minim pentru canelarea 1 D_1	42 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	60 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	18 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe