



## Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 315



### Date comandă

Numărul de comandă	313715 315
GTIN	2050001929716
Clasa articolului	33T

### Descriere

#### Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

#### Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

#### Adaptat pentru:

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

#### Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

#### Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

### Descriere tehnică

Lungime L	130 mm
Pentru filet DIN 912	M14
Distanță orificii a	40 mm
Distanță între găuri L	30 mm
Înălțime H	50 mm
Pentru universal tip	315 mm

Lățime B	50 mm
Lățimea canalului D	18 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung