

**Garant****Suport de plăcuțe Medium pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 29/40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274016 29/40
GTIN	4062406094959
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275000 – 275015.

**Aplicație:**

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

**Descriere tehnică**

Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	40 mm
Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	14 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	29 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	3 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe