



## Set de 3 bacuri în trepte, dantură dreaptă, Pentru universal tip: 250



### Date comandă

Numărul de comandă	313237 250
GTIN	2050001929440
Clasa articolului	33T

### Descriere

#### Aplicație:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit **în câteva secunde**, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe mașină. **Se va obține astfel un minim de timp de modificare.** Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raționalizare este necesar nu numai pentru mașinile cu comandă numerică, ci și pentru orice strung.

Ca bacuri de exterior sau de interior.

#### Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangențial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangențial Röhms Duro Cod 313120; 313140 și alte universale autocentrante cu reglaj tangențial.

#### Notă:

- **Portbacurile și bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.**
- **Pentru adaptarea la mandrina de strung vă rugăm să respectați dantura.**

### Descriere tehnică

Pentru universal tip	250 mm
Lungime L	107,4 mm
Lățime B	26 mm
Înălțime H	65 mm

Execuție	cu 2 trepte
Tip produs	Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangențial