



Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S 2.0 cu con scurt și bacuri în trepte nedivizate, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 200/5



Date comandă

Numărul de comandă	313135 200/5
GTIN	2050001928818
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

- Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.
- Durabilitate mare la precizie maximă.
- Sistem modular de bușe de protecție.
- Cel mai scurt timp de instalare.
- Corpul universalului călit până la Ø 315 mm.
- Gaură străpunsă mare (mărime E!).
- Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.
- Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.
- Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.
- Strângere de înaltă precizie a celor mai mici Ø interioare.

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri în trepte nedivizate.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare: 8 - 208 mm

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare: 72 - 224 mm

Cursă de strângere per bac S: 7 mm

Ø exterior A: 206 mm

Gaură E: 52 mm

Ø con de centrare B: 82,575 mm

Descriere tehnică

Turație maximă	4800 min ⁻¹
Ø con de centrare B	82,575 mm
Număr de conuri scurte	5
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Cursă de strângere per bac S	7 mm
Gaură E	52 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	8 - 208 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	72 - 224 mm
Ø exterior A	206 mm
Tip	200
Greutate	18,6 kg
Cheie locaș hexagonal K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 200

313200 200

Set de 3 bacuri de bază, dantură dreaptă Pentru universal tip 200

313207 200

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 200

313250 200

Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 200

313205 200

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 200

313210 200