

Garant**Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 242/350mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 274046 242/350 |
| GTIN | 4062406095239 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048. $D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicație:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Ø maxim pentru canelarea 1 D_2 | 350 mm |
| Ø minim pentru canelarea 1 D_1 | 242 mm |
| Adâncime maximă de aşchiere t_{max} | 22 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Cheie pentru sistem | da |
| Lățime de canelare w | 4 mm |

Tip produs

Suport de plăcuțe