

**FAHRION®**  
FAHREYONDI PRESSION**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 185 E, Ø de prindere: 58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329555 58
GTIN	4045197725158
Clasa articolului	34D

**Descriere****Execuție:**

Bucșe elastice, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

**Standard:****DIN 6343****Precizie:**

**Toleranțe de concentricitate:** D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

**Notă:**

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile **la cerere!**  
Profil Ø 4,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 9,0 mm cu caneluri transversale.

**Descriere tehnică**

Unghi $\alpha$	15 grad
A	73 mm
Ø de prindere	58 mm
F	66 mm
K	84 mm

Lungimea totală L	110 mm
Tip	185 E
Tip produs	Bucșă elastică