

BENNING**Clește ampermetric digital, Denumirea producătorului: CMP2****Date comandă**

Numărul de comandă	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă și ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ și continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru servicii pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Cea mai mare rezoluție de 10 mA AC în intervalul de măsurare de 40 A. Senzorul de tensiune integrat (NCV) semnalizează tensiuni ale fazei și întreruperi ale cablurilor (optic/acustic) fără să facă contact. Măsurare a curentului de intrare (INRUSH), filtru ce permite trecerea frecvențelor joase (LPF), funcție ZERO.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.

Descriere tehnică

Curent alternativ CA	10 mA – 400 A
Deschidere maximă a cleștelui	23 mm

Precizie de bază	2 %
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Funcție de memorare	HOLD
Domeniu de afișare	4200
Curent continuu CC	10 mA – 400 A
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------