

Ansell**Set de mănuși de unică folosință TouchNTuff® 93-250, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

| | |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 094723 8 |
| GTIN | 076490471231 |
| Clasa articolului | 04P |

Descriere**Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră. TouchNTuff® 93-250. Fără latex – niciun risc de alergie tip I. Tehnologie de prindere Ansell. Aprobata pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN374-2).

Standard:

EN 374

Descriere tehnică

| | |
|--|------------|
| Mărimea mănușilor | 8 |
| Grosimea pereților | 0,12 mm |
| Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min |
| Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | <10 min |
| Timp de pătrundere la etanol 95 % | 10-30 min |
| Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 60-120 min |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | >480 min |

| | |
|--|--|
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min |
| Serie | TouchNTuff® |
| Categorie de protecție | Categoria a III-a |
| Tip de mănuși | Mănuși de unică folosință |
| Proprietate a mănușilor | Certificare alimentară |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| Proprietate a mănușilor | Fără latex |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon |
| EN 374 | Tip B (JKPT) |
| Rezistență la substanțe chimice | JKPT |
| Material | Nitril |
| Clasa de protecție | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Material de suport | Nitril |
| Strat de acoperire | Nitril |
| Grosime | 0,13 mm |
| Lungime | 245 mm |
| Conținut | 100 |
| Greutate | 3,5 g |
| Culoarea | gri |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| AQL | 1,5 |
| Aplicație | de unică folosință |
| Tip produs | Mănuși de unică folosință |