

**Pereche de mănuși 6240 // SKIN, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094234 10
GTIN	4059904095700
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

**6240 SKIN.** Mănuși strâmte cu confort ridicat la purtare și sensibilitate bună datorită avansatei **tehnologii de tricotat cu mărimea 18** cu fir extrem de subțire. Recomandate și pentru operarea ecranelor tactile.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără silicon	nu
Fără DMF	nu
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)

Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Mărimea mănușilor	10
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Material acoperire	PU
Simț tactil	foarte bun(ă)
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
EN 388	2111X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	8 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale