



## Set de instrumente de etichetat, pe stânga, Mărime coadă: 16-25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	291935 16-25
GTIN	4030741724237
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Sistem cu revenire, cu segmente interschimbabile. Flexibil și cu coadă adaptabilă.

#### Avantaj:

Inscripționarea este posibilă până la manșon.

#### Adaptat pentru:

Segmente de schimb Cod 291954 – 291956 și seturi de caractere Cod 291945 – 291947.

#### Livrare:

Sculă de inscripționare cu lungimea cozii de 16, adaptor pentru dimensiuni ale cozii de 20 și 25, segment inițial și final.

#### Recomandare:

Opțional, pentru păstrarea în siguranță a segmentelor de schimb / seturilor de caractere, se poate comanda Cod 291990\_Box.

#### Atenție:

Respectați combinația recomandată între scule și segmente.

#### Notă:

Rolă de inscripționare cu Ø 30 mm: Este posibilă echiparea cu minim 17 segmente.

Rolă de inscripționare cu Ø 50 mm: Este posibilă echiparea cu minim 29 segmente.

Numărul maxim depinde de lățimea respectivă a caracterelor.

La cerere se pot livra și alte componente din gamă și alte modele.

### Descriere tehnică

Șurub	299923 2
Execuție	pe stânga

Ø rolelor de inscripționare

50 mm

Tip produs

Sculă de etichetat