

Garant**CCGW 09T308 FN, MKD, Modelul muchiiilor așchietoare: NL****Date comandă**

Numărul de comandă	265920 NL
GTIN	4062406095697
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii lungi.

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	MKD
Materialul sculei	MKD
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Modelul muchiiilor așchietoare	NL

Avans f	0,005 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,01 - 0,2 mm
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	150 - 1600 m/min
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 09T308 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire