

Garant**CCGW 09T308 FN, MKD, Modelul muchiiilor așchietoare: NS****Date comandă**

Numărul de comandă	265920 NS
GTIN	4062406095703
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiiilor așchietoare. Șanfren pentru materiale sintetice (PMMA, POM, acril etc.).

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,005 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	MKD
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 1400 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,01 - 0,2 mm
Modelul muchiilor așchietoare	NS
Categorie	MKD
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 09T308 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire