

HOLEX**Disc-suport dur / cu nervuri, Ø exterior: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566672 115
GTIN	4045197718266
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistență mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienței depline a discurilor din fibră.

Discuri-suport pentru discuri din fibră **dure, nedeformabile**. Suprafață de contact cu **nervuri fine pentru susținerea optimă a granulației** la șlefuirea muchiilor și suprafețelor. Plastic special cu rezistență **foarte ridicată la temperatură**. Ideal pentru **lucrări de șlefuire grosieră și degroșare** cu granulații de la 36 până la 60.

Descriere tehnică

Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	13300 min ⁻¹
Ø exterior	115 mm
Grad de duritate	dur
Filet	M14
Tip produs	Disc-suport

