

Garant
CNMG 120408, Categorie: HB725


Date comandă

Numărul de comandă	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB725 Categorie: HB725
 Sfărâmător de aşchii: UM/UG
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
 Avans f : 0,05 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Avans f	0,05 - 0,8 mm/rot
Categorie	HB725
Aplicația principală	UNI
Sfărâmător de aşchii	UM/UG

Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Strat de acoperire	PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire