


**Garant****CNMG 12040812, Categorie: HB725**

### Date comandă

Numărul de comandă	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 12040812 HB725 Categorie: HB725  
Sfârâmător de așchii: UM/UG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	UNI
Avans $f$	0,05 - 0,8 mm/rot
Sfârâmător de așchii	UM/UG
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Categorie	HB725
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Strat de acoperire	PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 12040812
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire