

**Pereche de mănuși 6315, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094456 8
GTIN	4059904106987
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

6315. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu confort bun la purtare. Strat de acoperire parțial din PU gri, pentru aderență bună în medii de lucru uscate și ușor umede. Nu sunt recomandate pentru manevrarea de piese uleioase.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Simț tactil	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Ajustabilitate	bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există

EN 388 Rezistență la perforare	3
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Material acoperire	PU
Fără DMF	nu
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	3
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Mărimea mănușilor	8
Fără silicon	nu
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	10
Tehnologie de tricotat	13G
EN 388	4343C
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri
Greutate	15 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor