

Ansell**Set de mănuși de unică folosință VersaTouch® 92-200, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094719 10
GTIN	076490479343
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră. VersaTouch® 92-200. Fără latex - niciun risc de alergie de tip I. Certificate pentru contactul cu alimentele. Ideale pentru manevrarea alimentelor grase. Vârfuri structurate ale degetelor. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Grosimea pereților	0,07 mm
Timp de pătrundere la acetonă 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %	>480 min

Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %	<10 min
Tip de mănuși	Mănuși de unică folosință
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 374	Tip C
Material	Nitril
Clasa de protecție	Protecție împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
Material de suport	Nitril
Strat de acoperire	Nitril
Grosime	0,07 mm
Lungime	240 mm
Conținut	100
Greutate	2,2 g
Culoarea	albastru
Domeniu de utilizare	Precizie
Normă/reglementare	EN 374
AQL	1,5
Aplicație	de unică folosință
Tip produs	Mănuși de unică folosință