

**Pereche de mănuși 6240 // SKIN, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094234 11
GTIN	4059904095717
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

6240 SKIN. Mănuși strâmte cu confort ridicat la purtare și sensibilitate bună datorită avansatei **tehnologii de tricotat cu mărimea 18** cu fir extrem de subțire. Recomandate și pentru operarea ecranelor tactile.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)

Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Fără DMF	nu
Simț tactil	foarte bun(ă)
Material acoperire	PU
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Fără silicon	nu
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
EN 388	2111X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	8 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale