



## Mănuși de protecție la frig 1603 W, Mărimea mănușilor: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	094813 10
GTIN	4059904107304
Clasa articolului	09H

### Descriere

#### Execuție:

**1603 W.** Mănuși de protecție termică, fără cusătură, **cu strat de latex**. Stratul de acoperire asperizat oferă o **siguranță foarte bună la prindere** în cazul lucrărilor cu componente uleioase. **Vizibilitate bună** datorită materialului suport galben-neon.

#### Execuție text publicitar:

**1603 W.** Mănuși de protecție termică, fără cusătură, **cu strat de latex**. Stratul de acoperire asperizat oferă o **siguranță foarte bună la prindere** în cazul lucrărilor cu componente uleioase. **Vizibilitate bună** datorită materialului suport galben-neon.

#### Aplicație:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

#### Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

#### Standard:

EN 388; EN 511

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

#### Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

EN 388 Rezistență la tăiere	2
Fără DMF	nu
EN 388 Rezistență la abraziune	2
EN 388 Rezistență la perforare	1
Simț tactil	moderat(ă)
Fără silicon	nu
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Material acoperire	Latex
Prindere în condiții umede	foarte bun(ă)
Ajustabilitate	bun(ă)
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Protecție la frig	foarte bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Conținut	12
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricotat	7G
Standard	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Latex

Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Culoarea	albastru / galben
CE	CE 2241
Greutate	45 g
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului