

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-423, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094471 7
GTIN	10076490053434
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-423. Strat de acoperire PU-nitril pe bază de apă. Fără Silikon și DMF. Rezistent la căldură până la 100 °C. Recomandat îndeosebi pentru tăierea de piese uscate și uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Ajustabilitate	foarte bun
Capacitate de aerisire	bun
Fără DMF	da
Prindere în condiții umede	bun
Prindere în condiții alunecoase	bun

EN 388 Rezistență la tăiere	3
Fără silicon	da
EN 388 Rezistență la perforare	2
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	3
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Material acoperire	PU/Nitril
Simț tactil	bun
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Mărimea mănușilor	7
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricatat	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	PU/Nitril
Material	PU/Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / galben-lămâie
Standard	EN 407
Greutate	30 g
Lungime	225 mm

Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor