

Garant**DCGW 11T308 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NS****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 265968 NS |
| GTIN | 4062406096144 |
| Clasa articolului | 21L |

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru materiale sintetice (PMMA, POM, acril etc.).

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 100 - 1400 m/min |
| Materialul sculei | MKD |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Categorie | MKD |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Modelul muchiilor așchietoare | NS |
| Avans f | 0,005 - 0,4 mm/rot |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCGW 11T308 FN |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Caracteristici nume produs | MKD |
| Posibilitate de ascuțire ulterioară | da |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |