

HOLEX**Disc de lustruire cu scai, M14, Ø exterior: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	567762 125
GTIN	4045197718402
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Parte aderentă cu țesătură arici, pentru aderența sigură a discurilor de șlefuit cu scai din material tip prindere cu scai.

Disc de lustruire cu strat intermediar flexibil. Flexibilitate crescândă la exterior datorită muchiilor înclinate.

Aplicație:

Filet M14 pentru fixarea directă pe polizoarele unghiulare, maxim **80 m/s**.

Notă:

Discul suport cu scai **nu** este recomandat pentru discurile din material abraziv Cod 566902 – 566950.

Descriere tehnică

Viteză periferică maximă	80 m/s
Ø exterior	125 mm
Grad de duritate	moale
Filet	M14

Tip produs

Disc-suport