

**Garant****DCGW 11T304 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NK****Date comandă**

Numărul de comandă	265964 NK
GTIN	4062406096120
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**MKD** - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii scurte.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

**Recomandare:**

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	MKD
Categorie	MKD
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 1000 m/min
Modelul muchiilor așchietoare	NK

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Avans $f$	0,005 - 0,08 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGW 11T304 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire