

Garant**Set de chei tubulare, Low Profile, pătrat 1/4 inch 14 buc., Număr de piese: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	630355 14
GTIN	4062406096342
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Avantaj:

- **Datorită înălțimii constructive reduse, se recomandă în special pentru condițiile de lucru în spațiu restrâns.**
- **Economie de spațiu cu până la 50% comparativ cu produsele tradiționale.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Clichet: 1 buc. Cod 630357

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-14 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Ambalaj	Cutie din plastic
Lungime	127 mm
Lățime	85 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cheie cu inel cu clichet Mărime coadă LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
--	-------------------