

**Pereche de mănuși 6240 // SKIN, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094234 9
GTIN	4059904095694
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

6240 SKIN. Mănuși strâmte cu confort ridicat la purtare și sensibilitate bună datorită avansatei **tehnologii de tricotat cu mărimea 18** cu fir extrem de subțire. Recomandate și pentru operarea ecranelor tactile.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Simț tactil	foarte bun(ă)
Material acoperire	PU
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)

Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Fără DMF	nu
Mărimea mănușilor	9
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Fără silicon	nu
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
EN 388	2111X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	8 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale