

HOLEX**Plăcuță pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS, TiN, Ø D: 52mm****Date comandă**

Numărul de comandă	232282 52
GTIN	4062406096861
Clasa articolului	22F

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuțire.

Cu sfârâmător de aşchii. Tăiș ascuțit pentru stabilitate ridicată și autocentrare.

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăișuri din carbură monobloc și cu tăișuri la 180°, se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,29 mm/rot
Pentru burghiu suport tip	48
Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,35 mm/rot
Ø D	52 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Strat de acoperire	TiN
Unghiul la vârf	132 grad
Categorie	TiN

Materialul sculei	HSS
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placută pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	180 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	130 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	100 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	M
GG(G)	recomandat	45 m/min	K
CuZn	recomandat	90 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		