

**BENNING****Clește ampermetric digital, Denumirea producătorului: CM1-2****Date comandă**

Numărul de comandă	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de plastic robustă și ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ și continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru servicii pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare.

**Standard:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.

**Descriere tehnică**

Curent alternativ CA	0,1 A – 400 A
Precizie de bază	1 %
Deschidere maximă a cleștelui	30 mm
Tensiune continuă CC	0,1 V – 600 V

Rezistență	0,1 Ω – 20 MΩ
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Tensiune alternativă CA	0,1 V – 600 V
Procedeu de măsurare	RMS
Funcție de memorare	HOLD
Denumirea producătorului	CM1-2
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	0 – 20 Ω
Domeniu de afișare	2000
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

## Servicii

Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D
CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Conductori de măsură Ø vârf măsurare 4 mm	473308 4
Conductori de măsură Ø vârf măsurare 2 mm	473308 2