

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-423, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094471 9
GTIN	10076490053458
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-423. Strat de acoperire PU-nitril pe bază de apă. Fără Silikon și DMF. Rezistent la căldură până la 100 °C. Recomandat îndeosebi pentru tăierea de piese uscate și uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Protecție la temperaturi înalte	nu există
Capacitate de aerisire	bun
Material acoperire	PU/Nitril
EN 388 Rezistență la perforare	2
Simț tactil	bun

EN 388 Rezistență la tăiere	3
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	3
Fără DMF	da
Prindere în condiții umede	bun
Prindere în condiții alunecoase	bun
Mărimea mănușilor	9
Ajustabilitate	foarte bun
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Fără silicon	da
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricotat	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	PU/Nitril
Material	PU/Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / galben-lămâie
Standard	EN 407
Greutate	30 g
Lungime	225 mm

Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor