

KERN**Cântar de buzunar tip TGC, Plajă maximă de cântărire: 150g****Date comandă**

Numărul de comandă	479446 150
GTIN	4045761217522
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Cu funcție de cântărire adițională (cumulativă), tastă de tarare.**
- **Program de calibrare CAL: pentru precizie înaltă.**

Cântar de buzunar plat cu platou mare din oțel superior și recipient practic pentru tarare. Afișaj LCD cu fundal luminos, pentru citirea ușoară a valorii de cântărire.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	2
Înălțime	18 mm
Lățime	100 mm
Plajă maximă de cântărire	150 g
Citare	0,01 g
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Adâncime	130 mm

Greutate netă	0,18 kg
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar compact

Servicii

Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50
CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
-------------------------------------------------------	---------------