

KERN**Cântar cu cârlig tip HFD, Plajă maximă de cântărire: 3000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479439 3000
GTIN	4045761202764
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

Afișaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar și la distanțe mari. Funcție Data-Hold pentru menținerea valorii afișate.

Cântar cu cârlig robust, cu rezoluție înaltă până la 12 tone. Înălțimea cifrelor 30 mm. Durată de funcționare a acumulatorului cca. 30 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru rețea. cântar incl acumulator și adaptor pentru rețea.

Descriere tehnică

Greutate netă	10 kg
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 40 °C
Citire	200 g
Lungimea totală	421 mm
Calibrarea	Preț la cerere

Lățime carcasă	194 mm
Înălțime carcasă	129 mm
Număr de baterii incluse	2
Marja de eroare din valoarea maximă	0,2 %
Adâncime carcasă	145 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Citire interval de cântărire superior	1000 g
Citire interval de cântărire median	500 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------