

KERN**Cântar cu platformă, tip IOC Cu certificat de calibrare, Plajă maximă de cântărire: 150kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479608 150
GTIN	4045761207196
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Cântar robust cu platformă, din inox, utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial și balanță de numărat.**
- **Cântar cu două zone de cântărire, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea de jos a zonei de cântărire).**
- **Unitate de afișare cu înălțimea cifrelor de 24 mm independente de platformă; reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil.**
- **Mobilitate ridicată datorită opțiunii de funcționare cu acumulator și construcției compacte.**
- **Un semnal optic și acustic susține porționarea, dozarea sau sortarea în intervalul de toleranță.**
- **Calcularea procentului: Permite cântărirea raportată la o anumită valoare prestabilită (100%) și constatarea diferențelor față de această valoare nominală.**
- **Numărarea bucăților: Calculare rapidă a numărului de bucăți cu funcția simplă de numărare. Cantitatea de referință la alegere:**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere).**

Cântar cu platformă **cu certificat de calibrare** (calibrare opțională ce poate fi comandată la Cod 479609.) O varietate de interfețe de date (opționale) facilitează un transfer comod al datelor obținute în urma cântării. Recepționare disponibilă opțional: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor recepționate (total net).

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru rețea, picior pentru masă și suport pentru fixare pe perete, husă de protecție.

Accesorii opționale:

Calibrare Cod 479609 Ref. 300

Notă:

Pentru o calibrare corespunzătoare, este necesară indicarea locului de amplasare a cântarului. Vă rugăm să comandați și calibrarea Cod 479609 și să indicați locul de amplasare.

Descriere tehnică

Citire	20 g
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Calibrarea	Preț la cerere
Citire interval de cântărire superior	50 g
Reproductibilitate	50 g
Plajă maximă de cântărire	0 - 150 kg
Dimensiuni platou cântar	500×400 mm
Greutate minimă pe bucată	50 g
Greutate netă	5,2 kg
Denumirea producătorului	Tip IOC
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Interfață	Interfață RS232C
Tip produs	Cântar cu platformă

Servicii

CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 150 kg	027700 150
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 180	027710 180

