

**Garant**

**Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:  
63/5mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Clasa articolului	210

## Descriere

### Descriere:

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiș special.

Deosebit de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Utilizabilă și pentru semifiniție.

Eficiență a costurilor datorită plăcuței amovibile cu 5 tăișuri.

### Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

## Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 10T5..
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø tăișului $D_c$	63 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	2,2 mm

Ø D <sub>3</sub>	43,6 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Număr de dinți Z	5
Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219889
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7