

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
52/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Clasa articolului	210

Descriere**Descriere:**

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiș special.

Deosebit de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Utilizabilă și pentru semifiniție.

Eficiență a costurilor datorită plăcuței amovibile cu 5 tăișuri.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Ø tăișului D _c	52 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 10T5..
Ø orificiu prindere	22 mm

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2,2 mm
$\varnothing D_3$	32,6 mm
Număr de dinți Z	4
Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219889
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP