

BENNING**Clește ampermetric digital, Denumirea producătorului: CM11****Date comandă**

Numărul de comandă	473305 CM11
GTIN	4014651440678
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă și ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ și continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru servicii pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Ideal pentru identificarea erorilor în instalațiile, comenzile, dispozitivele electrice și sistemul electric al autovehiculelor. Măsurarea precisă a tensiunilor mici c.a./c.c. (curenți de scurgere, diferențiali și de scurgere).

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.

Descriere tehnică

Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Domeniu de afișare	6000

Deschidere maximă a cleștelui	23 mm
Precizie de bază	1 %
Rezistență	0,1 Ω – 600 k Ω
Tensiune alternativă CA	0,01 V – 600 V
Curent alternativ CA	0,1 mA – 20 A
Tensiune continuă CC	0,01 V – 600 V
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	0 – 100 Ω
Funcție de memorare	HOLD, MAX / MIN
Denumirea producătorului	CM11
Categorie de supratensiune	CAT IV 300 V
Curent continuu CC	0,1 mA – 10 A
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2x 081561 LR3
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------